


# Napojna ploča VABF-B10-20-P1A4-G18

Broj artikla: 576492

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment	1,4 Nm
Težina proizvoda	78 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Pneumatski priključak 5	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material supply plate	Aluminijski tlačni lijev