


# Priključna ploča VMPAC-AP-14-1

Broj dijela: 576572

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                         | Vrijednost                             |
|----------------------------------|--|
| Širina                           | 32.8 mm                                |
| duljina                          | 169 mm                                 |
| Mjera rastera                    | 26.8 mm                                |
| Maksimalni broj položaja ventila | 1                                      |
| Radni tlak                       | -0.9 bar...8 bar                       |
| Kontrolni tlak                   | 3 bar...8 bar                          |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 4 - posebno jako opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364-B2-L                         |
| Temperatura okoline              | -5 °C...50 °C                          |
| Težina proizvoda                 | 160 g                                  |
| Pneumatski priključak 2          | G1/4                                   |
| Pneumatski priključak 4          | G1/4                                   |
| Napomena o materijalima          | U skladu s RoHS                        |
| Materijal za kućište             | PA ojačan                              |