

# Priključna ploča VMPAC-AP-14-B-1

Broj artikla: 576574

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	32,8 mm
Duljina	169 mm
Mjera rastera	26,8 mm
Maks. broj ventilskih mjesta	1
Pogonski tlak	-0,9 ... 8 bar
Tlak upravljanja	3 ... 8 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	160 g
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA ojačan