


Blok za dvoručno upravljanje ZSB-1/8-B

Broj artikla: 576656

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	4 mm
Način aktiviranja	pneumatski
Položaj ugradnje	proizvoljno
Sigurnosna funkcija	Dvoručno rukovanje
Razina izvedbe (PL)	Dvoručno rukovanje/ kat. 1, PLc
Operating pressure MPa	0,4 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	4 ... 8 bar
Normalni nazivni protok	50 l/min
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-strojevi-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
Mjesto izdavanja certifikata	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Udarna čvrstoća	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	420 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom s unutarnjim navojem po izboru:
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover	Aluminijski tlačni lijev
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano