



Spojni vod NEBV-C-S7WA44HS-K-10-N-LE36-S10

Broj artikla: 577378

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	DIN 47100
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Učestalost priključivanja	50
Težina proizvoda	1.800 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Kutni
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Sub-D
Električni spoj 1, broj pinova/žica	44
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	36
Električni spoj 1, tip ugradnje	2 vijka 4-40 UNC With seal
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tip konektora	Kabel
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	36
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	0,86 A
Priključak zaštitnog vodiča	ne postoji
Duljina kabla	10 m
Svojstvo vodiča	Standard
Radius savijanja, fiksna instalacija kabela	≥ 39 mm
Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 115 mm
Promjer kabela	9,6 mm
Odstupanje promjera kabela	± 0,2 mm
Struktura kabla	36x0,25
Nazivni presjek vodiča	0,25 mm ²
Mehanička zaštita	IP65 IP67 IP69K
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Posebne karakteristike	Easy to clean
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 40 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
Material cable sheath	PVC
Boja, kabelski plašt	sivo
Material housing	PA ojačan
Boja, kućište	sivo
Material screws	Nehrđajući čelik
Material seals	EPDM
Material electrical contact	Pozlaćena bronza
Material insulation	PVC