


# L utični priključak, dugi NPQH-LL-G18-Q4-P10

Broj artikla: 578263

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost   |
|---|--|
| Veličina  | Standard   |
| Nazivni promjer                                 | 3 mm   |
| Dubina umetanja cijevi                          | 13 mm  |
| Način brtvljenja na navojnom čepu               | Brtveni prsten   |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno  |
| Oblik   | L-shape, long  |
| Veličina pakiranja                              | 10   |
| Konstruktivna struktura                         | Protutaktni princip  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 2 MPa   |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 20 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 290 psi  |
| Uputa za pogonski tlak                          | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C   |
| Mjesto izdavanja certifikata                    | NSF C0523185   |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]<br>Water (liquid, free of ice) |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja             | Moguć nauljeni pogon   |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 3 - visoka otpornost na koroziju   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Klasa čistog prostora                           | ISO class 4  |
| Sigurnost hrane                                 | Pogledajte izjavu o sukladnosti<br>NSF/ANSI 169                                |
| Temperatura okoline                             | 0 ... 150 °C   |
| Nazivni moment pritezanja                       | 6 Nm   |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja        | ± 20 %   |
| Težina proizvoda                                | 25,7 g   |
| Vrsta pričvršćenja                              | External hexagon A/F 13  |
| Pneumatski priključak 1                         | Vanjski navoj G1/8   |
| Pneumatski priključak 2                         | za gibljivu cijev vanjskog promjera 4 mm                                       |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno  |
| Material housing                                | Brass, chemically nickel-plated  |
| Material of threaded seal                       | FPM  |
| Guard ring material                             | PEI  |
| Material release ring                           | Brass, chemically nickel-plated  |
| Material of tubing seal                         | FPM  |
| Material of tube retaining claw                 | visokolegirani čelik, nehrđajući   |
| Thrust ring material                            | PEI  |