

# Magnetni ventil



## CM-5/2-1/4-CH

Broj artikla: 5960

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

s utičnicom i pomoćnim ručnim aktiviranjem, bez priključne ploče  
Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                            | Vrijednost  |
|-------------------------------------|---|
| Funkcija ventila                    | 5/2 monostabilan                                  |
| Način aktiviranja                   | električno  |
| Normalni nazivni protok             | 1.400 l/min                                       |
| Pogonski tlak                       | 1,5 ... 10 bar                                    |
| Vrsta resetiranja                   | pneumatska opruga                                 |
| Nazivni promjer                     | 6,5 mm  |
| Položaj ugradnje                    | proizvoljno                                       |
| Ručno pomoćno aktiviranje           | s dodirrom  |
| Vrsta upravljanja                   | predupravljano                                    |
| Maks. uklopna frekvencija           | 40 Hz   |
| Vrijeme sklapanja uklj              | 28 ms   |
| Pogonski medij                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity                     | VDMA24364 zone III                                |
| Temperatura medija                  | -10 ... 60 °C                                     |
| Vrsta pričvršćenja                  | na priključnoj ploči                              |
| Priključak, upravljački zrak 12     | G1/8  |
| Priključak, upravljački zrak 14     | G1/8  |
| Pneumatski priključak 1             | G1/4  |
| Pneumatski priključak 2             | G1/4  |
| Pneumatski priključak 3             | G1/4  |
| Pneumatski priključak 4             | G1/4  |
| Pneumatski priključak 5             | G1/4  |
| Material seals                      | NBR   |
| Material housing                    | Aluminijska legura za gnječenje                   |
| Material membrane                   | PUR   |