

Nosač ležaja LBN-12/16

Broj artikla: 6058

★ Osnovni proizvodni program

za zakretljivo pričvršćenje cilindra ESN, DSN, ESNU, DSNU, ADVU, AEVU.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Veličina | 12/16 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1 |
| Temperatura okoline | -40 ... 150 °C |
| Težina proizvoda | 40 g |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material mounting | Čelik pocinčano |
| Material mounting pin | Čelik pocinčano |
| Material lock | Opružni čelik, pocinčan |