

Viličasta glava SG-M12X1,25

Broj artikla: 6145

★ Osnovni proizvodni program

sa šestobridnom maticom, za oscilirajuće pričvršćenje cilindra (na strani klipnjače) po DIN ISO 8140.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Veličina | M12x1,25 |
| Odgovara normi | DIN 71752 ISO 8140 |
| Navojni priključak | Unutarnji navoj M12x1,25 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1 |
| Temperatura okoline | -40 ... 150 °C |
| Težina proizvoda | 166 g |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material mounting pin | Čelik pocinčano |
| Material clevis | Čelik pocinčano |
| Material nut | Čelik pocinčano |