

Plastična savitljiva cijev PU-4-BL

Broj artikla: 6204

FESTO

za CN- i CK-priključke, posebno savitljiva i sigurna od stvaranja koljena, poliuretan (nije dozvoljen u proizvodnji hrane).

Maksimalan tlak dozvoljen je kod maksimalne temperature .



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Vanjski promjer | 6,1 mm |
| Radijus savijanja, mjerodavan za protok | 20 mm |
| Unutarnji promjer | 4 mm |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Temperatura okoline | -35 ... 60 °C |
| Dozvola | TÜV |
| Težina proizvoda prema duljini | 0,021 kg/m |
| Boja | plavo |
| Tvrdoća po Shoreu | D 52 +/-3 |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, savitljiva cijev | TPE-U(PU) |