



PE pretvarač PE-1/8-1N

Broj artikla: 6217

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvola	CCC
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
Mjerna veličina	Relativni tlak
Postupak mjerenja	Pneumatsko-električni pretvarač tlaka
Pogonski tlak	0 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Uklopni izlaz	s kontaktom
Sklopna funkcija	Vrijednost praga s fiksnom histerezom
Funkcija sklopnog elementa	Izmjenični kontakt
Točka uklapanja maksimalno	2 bar
Točka isklapanja minimalno	0,5 bar
Maks. uklopna frekvencija	1 Hz
Najmanja struja tereta	100 mA
Područje pogonskog napona AC	12 ... 250 V
Područje pogonskog napona DC	12 ... 250 V
Električni priključak	Vijčana stezaljka
Vrsta pričvršćenja	po izboru: na montažnom okviru 1n s prolaznim provrtom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	G1/8
Težina proizvoda	40 g
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev PA Čelik
Informacija o materijalu, sklopni kontakt	srebrno
Informacija o materijalu, električni priključak	Mjed
Informacija o materijalu, membrana	TPE-U(PU)
Mehanička zaštita	IP00, IP20 sa zaštitnom kapom