

L brzi navojni spoj GCK-1/8-PK-6-KU

Broj artikla: 6268

FESTO

Polimerna izvedba



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	4,9 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	L-shape
Veličina pakiranja	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj R1/8
Pneumatski priključak 2	za gibljivu cijev vanjskog promjera 8 mm za utičnu nazivicu, unutarnji promjer 6 mm s maticom
Material of union nut	POM
Material of threaded plug	POM
Materijal - napomena	RoHS sukladno