

Prstenasti dio LK-1/4-PK-6-KU

Broj artikla: 6283

FESTO

s dvije brtve.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/4
Pneumatski priključak 2	za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 6 mm s maticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno