


# Razdjelni blok FR-8-1/2

Broj artikla: 6411

FESTO

za raspodjelu komprimiranog zraka.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	18,6 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	35 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 10 %
Težina proizvoda	1.000 g
Broj odlaza	8
Broj dovoda	1
Pneumatski priključak 1	Unutarnji navoj G3/4
Pneumatski priključak 2	Unutarnji navoj G1/2
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminijski tlačni lijev