

# Brzi navojni spoj CK-3/8-PK-6-KU

Broj artikla: 6460

FESTO

Male thread with sealing rim, polymer design.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	5,3 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtveni brid
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Ravni oblik
Veličina pakiranja	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Uputa za pogonski tlak	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice)
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	7,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G3/8
Pneumatski priključak 2	za gibljivu cijev vanjskog promjera 8 mm za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 6 mm s maticom
Material of union nut	POM
Material of threaded plug	POM
Materijal - napomena	RoHS sukladno