

# Brza vijčana spojnica CK-3/8-PK-9-KU

Broj dijela: 6468

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	8 mm
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	Brtveni rub
Položaj montaže	po želji
Konstrukcija	ravnog oblika
Veličina spremnika	10
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napomena o radnom tlaku	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda (tekuća, bez leda)
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Nazivni moment zatezanja	7.5 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G3/8
Pneumatski priključak 2	za utičnu nazovicu unutarnji Ø 9 mm s maticom
Materijal spojne matice	POM
Materijal otvora za uvrtnje	POM
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS