


# I vrata ZK-1/8-B

Broj dijela: 6680

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	I funkcija
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Normalni nazivni protok	550 l/min
Radni tlak	1 bar...10 bar
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura anodizirana
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Nazivna veličina	4,5 mm
Položaj montaže	po želji
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	45 g
Pneumatski priključak 3	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR