



# ILI član OS-1/4-B

Broj artikla: 6682

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                            | Vrijednost  |
|-------------------------------------|---|
| Funkcija ventila                    | ILI funkcija                                      |
| Pneumatski priključak 1             | G1/4  |
| Pneumatski priključak 2             | G1/4  |
| Vrsta pričvršćenja                  | s prolaznim provrtom                              |
| Normalni nazivni protok             | 1.170 l/min                                       |
| Pogonski tlak                       | 1 ... 10 bar                                      |
| Temperatura okoline                 | -10 ... 60 °C                                     |
| Material housing                    | Aluminijska legura za gnječenje                   |
| Pogonski medij                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]    |
| Nazivni promjer                     | 6,5 mm  |
| Položaj ugradnje                    | proizvoljno                                       |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity                     | VDMA24364-B1/B2-L                                 |
| Temperatura medija                  | -10 ... 60 °C                                     |
| Težina proizvoda                    | 110 g   |
| Pneumatski priključak 3             | G1/4  |
| Materijal - napomena                | RoHS sukladno                                     |
| Material seals                      | NBR   |