



I - član ZK-PK-3

Broj artikla: 6685

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	I-funkcija
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Normalni nazivni protok	120 l/min
Pogonski tlak	1,6 ... 8 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	Mjed POM
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Nazivni promjer	2,4 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	10 g
Pneumatski priključak 3	PK-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR