



# Ventil s taktilnom polugom TH-3-M5

Broj dijela: 6758

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Normalni nazivni protok	80 l/min
Pneumatski radni priključak	M5
Radni tlak	-0.95 bar...8 bar
Konstruktivna struktura	Sjedalo za ploču
Nazivna veličina	2 mm
Vrsta poreza	izravno
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	8 N
Težina proizvoda	37 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Lijevani cink