


Kuglasta slavina QH-1 1/2

Broj artikla: 6837

FESTO

Manuel brass ball valve with ISO 228 thread.

Ovaj tip prikladan je za vakuum.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|---|
| Funkcija ventila | 2/2 bistabilno |
| Pneumatski priključak 1 | G1 1/2 |
| Pneumatski priključak 2 | G1 1/2 |
| Način aktiviranja | ručno |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova |
| Normalni nazivni protok | 84.000 l/min |
| Nazivni promjer | 40 mm |
| Material housing | Mjed |
| Princip brtvljenja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Odgovara normi | ISO 228-1 |
| Konstruktivna struktura | Kuglasta slavina |
| Nazivni tlak armature | 20 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:--:] Inertni plinovi Voda - nema vodene pare neutralne tekućine daljnji mediji na upit |
| Temperatura medija | -20 ... 150 °C |
| Težina proizvoda | 1.730 g |
| Material seals | FPM PTFE |
| Material ball | Brass, chrome-plated |
| Material shaft | Mjed |