

Prigušivač U-3/8-B

Broj dijela: 6843

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Radni tlak za puni temperaturni raspon	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Strujanje protiv atmosfere	5800 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
Temperatura okoline	-10 °C...70 °C
Težina proizvoda	37 g
Pneumatski priključak	G3/8
Materijal umetka zaklopke	PE
Materijal otvora za uvrtnje	Aluminij
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Aluminij