



# Višepoložajna sklopka HW-6-38

Broj artikla: 7199

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	8/6 bistabilan
Normalni nazivni protok	180 l/min
Pogonski tlak	0 ... 8 bar
Vrsta upravljanja	direktno
Total leakage	1 l/h
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Nazivni moment pritezanja	1,7 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 10 %
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5