


Ventil s taktilnom polugom H-4/3-M5

Broj dijela: 7334

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|-----------------------------|---------------------|
| Funkcija ventila | 4/3 odzračen |
| Vrsta aktiviranja | ručno |
| Normalni nazivni protok | 125 l/min |
| Pneumatski radni priključak | M5 |
| Radni tlak | 0 bar...8 bar |
| Vrsta povrata | mehanička opruga |
| Nazivna veličina | 4 mm |
| Princip brtvljenja | mekana |
| Vrsta poreza | upravljan pilotom |
| Smjer strujanja | nije reverzibilan |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Pneumatski priključak 1 | M5 |
| Pneumatski priključak 2 | M5 |
| Pneumatski priključak 3 | nije prikupljeno |