



PE pretvarač PE-VK-5.1

Broj artikla: 7451

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-1
Dozvola	CCC
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Mjerna veličina	Relativni tlak
Postupak mjerenja	Pneumatsko-električni pretvarač tlaka
Operating pressure MPa	0 ... 0,025 MPa
Pogonski tlak	0 ... 0,25 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Uklopni izlaz	s kontaktom
Sklopna funkcija	Vrijednost praga s fiksnom histerezom
Funkcija sklopnog elementa	Izmjenični kontakt
Uklopna točka	0,0005 bar
Isklopna točka	0,0001 bar
Maks. uklopni izlazni napon AC	250 V
Maks. uklopni izlazni napon DC	250 V
Kategorija upotrebe induktivni teret	AC-14 DC-13
Kategorija upotrebe omski teret	AC-12 DC-12
Električni priključak	4-žilno Kabel
Električni spoj 1, tip konektora	Kabel
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Duljina kabla	1 m
Material cable sheath	PVC
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	M5
Težina proizvoda	250 g
Material housing	ABS Aluminijski tlačni ljev Eloksirani aluminij
Mogućnosti namještanja	fiksno namješteno
Mehanička zaštita	IP62
Napon izolacije	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Stupanj onečišćenja	3