

# Spoj savitljivih cijevi RTU-PK-4/6

Broj artikla: 7604

FESTO

s nasadnim priključkom za plastičnu savitljivu cijev PP, PU, PR.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	3,4 mm
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatski priključak 1	za gibljivu cijev vanjskog promjera 8 mm
Pneumatski priključak 2	za gibljivu cijev vanjskog promjera 6 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Mjed