



PE pretvarač PE-1/8-2N-SW

Broj artikla: 7862

FESTO

Pneumatsko-električni pretvarač signala.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-1
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Mjerna veličina	Relativni tlak
Postupak mjerenja	Pneumatsko-električni pretvarač tlaka
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	0 ... 8 bar
Područje preopterećenja	12 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Uklonni izlaz	s kontaktom
Sklopna funkcija	Vrijednost praga s fiksnom histerezom
Funkcija sklopnog elementa	Izmjenični kontakt
Točka uklapanja maksimalno	2 bar
Točka isklapanja minimalno	0,5 bar
Maks. uklopna frekvencija	1 Hz
Najmanja struja tereta	100 mA
Područje pogonskog napona AC	12 ... 250 V
Područje pogonskog napona DC	12 ... 250 V
Kategorija upotrebe induktivni teret	AC-14 DC-13
Kategorija upotrebe omski teret	AC-12 DC-12
Električni priključak	3 priključne pletenice
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Duljina kabla	0,5 m
Material cable sheath	PVC
Vrsta pričvršćenja	na montažnom okviru 2n s prolaznim provrtom po izboru:
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	G1/8
Težina proizvoda	65 g
Material housing	Aluminijski tlačni lijev PA ojačan Čelik VMQ (silikon)
Material switch contact	srebrno
Material electrical connection	pokositreno
Material membrane	TPE-U(PU)
Mogućnosti namještanja	fiksno namješteno
Mehanička zaštita	IP67
Napon izolacije	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Stupanj onečišćenja	3