

Vertikalno-opkrbna ploča VABF-S2-1-P1A14-G38

Broj artikla: 8000536

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Širina | 42 mm |
| Zasnovano na normi | ISO 5599-2 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Pneumatsko ulančavanje po visini | Alternativna opskrba tlakom za 1 i 14 |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Normalni nazivni protok | 1.300 l/min |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-jednostavni spremnici-smjernica |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mehanička zaštita | IP65 NEMA 4 |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 340 g |
| Vrsta pričvršćenja, ulančavanje po visini | na ploči za ulančavanje na ploči za pojedinačni priključak |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | Aluminijski tlačni lijev |