


Prijenosnik EMGC-40-P-G35-SEC-67

Broj artikla: 8000602
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2026. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|------------------------|
| Veličina prirubnice prigona | 40 mm |
| Veličina prirubnice motora | 67 mm |
| Zračnost zakretanja | 0,67 deg |
| Vrsta pogona | Planetni prijenosnik |
| Prijenosni odnos prigona | 35:1 |
| Maks. brzina vrtnje pogona | 6.000 1/min |
| Pogonska temperatura prigona | -20 ... 90 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Mehanička zaštita | IP54 |
| Trajni zakretni moment na izlazu pogona | 14 Nm |
| Moment tromosti mase, prijenosnik | 0,04 kgcm ² |
| Maks. izlazni okretni moment | 17,5 Nm |
| Maks. stupanj djelovanja | 92 % |
| Krutost na zakretanje | 0,85 Nm/arcmin |
| Težina proizvoda | 550 g |
| Kod sučelja, motor izvan pogona | 40G |
| Cod sučelja, Motor in | 67A |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |