


# Vertikalno-opkrbna ploča VABF-S4-1-P1A14-N14

Broj artikla: 8000690

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	26 mm
Zasnovano na normi	ISO 15407-2
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatsko ulančavanje po visini	Alternativna opskrba tlakom za 1 i 14
Operating pressure MPa	1 MPa
Pogonski tlak	10 bar
Normalni nazivni protok	900 l/min
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	191 g
Vrsta pričvršćenja, ulančavanje po visini	na ploči za ulančavanje na ploči za pojedinačni priključak
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminijski tlačni ljev