



Povratni ventil VBNF-LBA-G18-Q6

Broj artikla: 8001460

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	povratna funkcija koja se oslobada
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 2	G1/8
Priključak, upravljački zrak 21	QS-6
Vrsta pričvršćenja	na uvrtanje
Pogonski tlak	0,2 ... 10 bar
Tlak upravljanja	2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	PBT
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta aktiviranja, upravljana protupovratna funkcija	pneumatski
Ručna funkcija odzračivanja	s dodirrom
Zakretljivost	360 deg/nije dozvoljena trajna zakretljivost
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0,2 ... 10 bar
Normalni protok 1 -> 2 od 6 na 0 bara	500 l/min
Normalni nazivni protok 1 -> 2 od 6 na 5 bara	260 l/min
Vrijeme sklapanja isklj	9 ms
Vrijeme sklapanja uklj	6 ms
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Medij upravljanja	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nazivni moment pritezanja	6 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	27,3 g
Material of cover	ES-BE
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover	PBT
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Aluminijska legura za gnječenje
Material release ring	POM