


Kombinacija pripremnih grupa LFR-1/4-DB-7-MINI-KB

Broj dijela: 8002798

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Mini
Širina	88 mm
Ispušna funkcija	ne može se prigušiti
Seriya	DB
Vrsta aktiviranja	ručno
Brava za aktiviranje	zaključavanje (opcionarno) Okretni gumb s držačem
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Finoća filtra	40 µm
Odvod kondenzata	Ručno okretanje
Konstruktivna struktura	On-off ventil-filtar regulator-razdjelni modul
Maksimalna količina kondenzata	13 ml
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnom ventilacijom s obrnutim strujnim ponašanjem bez kompenzacije predtlaka
Indikator tlaka	s manometrom
Radni tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21 psi...145 psi
Raspon regulacije tlaka	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7.5 psi...105 psi
Maks. histereza tlaka	0.5 bar
Maksimalni normalan protok	2500 l/min
Normalni nazivni protok	1900 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 9: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-5 °C...50 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Srednja temperatura	-5 °C...50 °C
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	270 g
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s prolaznim provrtom s pridržnim kutom
Priključak za manometar	G1/8
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal brtvi on-off ventil	FPM
Materijal gumba	POM
Filter materijal	PE
Materijal za kućište	PA ojačan
Materijal klipnog ventila	POM
Materijalna školjka	PC