

Spojni kabel NEBV-

Broj dijela: 8003577

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dodatne funkcije	Smanjenje struje zadržavanja Zaštitni krug
Oznaka linije	bez držača znaka
Učestalost priključivanja	50
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica Utičnica, uska
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno pod kutom
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Dijagram povezivanja ZC, samorezni vijak Priključna shema ZC, metrički vijak Shema spajanja oblik C prema EN 175301-803 Sub-D
Električni priključak 1, broj pinova / žica	2 25 4 44
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Senzor električnog priključka 2, dizajn	kvadrat okruglo
Električni priključak 2, vrsta priključka	kabel Utikač
Električni priključak 2, utičnica za kabel	ravno pod kutom
Električni priključak 2, tehnika spajanja	Shema spajanja ZB, samorezni vijak M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104 otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	2 25 3 44
Područje pogonskog napona DC	0 V...230 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...230 V
Duljina kabela	0.5 m...30 m

Svojstvo	Vrijednost
Kvaliteta upravljanja	Standard Suitable for energy chains
Linija uvjeta ispitivanja	Uvjeti ispitivanja na zahtjev
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU direktivi o niskom naponu prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električnu opremu
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal omotača kabela	PVC TPE-U (PUR)
Boja omotača kabela	Siva