

# Modul rukovanja EHMZ-EGC-80-BS-KF- -

Broj artikla: 8004623

FESTO



Prikaz primjera

## Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	100 ... 1.000 mm
Promjer vretena	15 mm
Uspjon vretena	10 ... 20 mm/U
Položaj ugradnje	okomito
Konstruktivna struktura	Elektromehanički linearni modul s vretenom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Maks. ubrzanje	15 m/s <sup>2</sup>
Maks. brzina	0,5 ... 1 m/s
Točnost ponavljanja	±0,02 mm
Trajanje uključenosti	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	5 ... 45 °C
Maks. sila posmaka Fx	600 N
Konstanta posmaka	10 ... 20 mm/U
Materijal - napomena	RoHS sukladno