


L utični priključak QSL-G1/4-8-C35-50

Broj artikla: 8005395

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	3,5 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtveni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	50
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maks. pritezni moment	15 Nm
Težina proizvoda	1.370 g
Pneumatski priključak	Vanjski navoj G1/4 za gibljivu cijev vanjskog promjera 8 mm
Boja, prsten za otpuštanje	crno
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	Mjed poniklano
Informacija o materijalu, brtva navoja	NBR
Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi	NBR
Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi	visokolegirani čelik, nehrđajući