

Ploča sa zračnim jastukom ATBT-...-

Broj artikla: 8021855

FESTO



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	100
Duljina ležaja	100 ... 1.500 mm
Položaj ugradnje	vodoravno
Vrsta pričvršćenja	s utorskim klizačima
Pneumatski priključak	G1/4
Pogonski tlak	≤ 2 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Temperatura okoline	10 ... 50 °C
Temperatura medija	10 ... 50 °C
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Težina proizvoda prema duljini	3,6 kg/m
Tvrdoća po Shoreu	D 80 +/-5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Maks. površinsko opterećenje u pogonu	400 kg/m ²
Točnost ponavljanja visine leta	± 10 μ m
Ravnost, dotjerana	60 μ m
Ravnost, napeta	110 μ m