


Modul Ul./Izlaz CDPX-EA-V2

Broj artikla: 8023321

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dubina ugradnje	34 mm
Visina	89 mm
Duljina	41 mm
Dozvola	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	80 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Digitalni ulazi, broj	8
Digitalni ulazi, usporenje ulaznog signala	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Digitalni ulazi, ulazni napon/ulazna struja	24 V DC
Digitalni ulazi, nazivna vrijednost za TRUE (pravo)	12 - 30 VDC
Digitalni ulazi, nazivna vrijednost za FALSE (krivo)	0 V
Digitalni ulazi, razdvajanje potencijala	da
Digitalni izlazi, broj	7
Digitalni izlazi, kontakt	1 Relej
Digitalni izlazi, izlazni napon	12 - 30 V DC
Digitalni izlazi, izlazna struja	0,5 A
Digitalni izlazi, razdvajanje potencijala	da
Digitalni izlazi, otporni na kratki spoj	da
Digitalni izlazi, otporni na preopterećenje	da