


Priključna ploča VMPA14-IC-AP-1-EX1E

Broj artikla: 8023668

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Širina | 24,4 mm |
| Duljina | 107,3 mm |
| Mjera rastera | 14,9 mm |
| Operating pressure MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Pogonski tlak | 3 ... 8 bar |
| Pilot pressure MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Tlak upravljanja | 3 ... 8 bar |
| Dozvola | c UL us - Recognized (OL) |
| KC mark | KC-EMV |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX) in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions |
| Odobrenje Ex-zaštite izvan EU | EPL Gc (GB) |
| ATEX kategorija plina | II 3G |
| Ex vrsta zaštite od paljenja - plin | Ex ec IIC T4 Gc X |
| Ex temperatura okoline | -5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 150 g |
| Električni priključak | M8 Utikači |
| Vrsta pričvršćenja priključne ploče | s prolaznim provrtom |
| Pneumatski priključak 1 | M7 G1/8 |
| Pneumatski priključak 2 | M7 G1/8 |
| Pneumatski priključak 3 | M7 G1/8 |
| Pneumatski priključak 4 | M7 G1/8 |
| Pneumatski priključak 5 | M7 G1/8 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material of connecting plate | Aluminijski tlačni lijev |