


Priključna ploča VMPA14-IC-AP-S-1-EX1E

Broj dijela: 8023669

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Širina | 24.4 mm |
| duljina | 107.3 mm |
| Mjera rastera | 14.9 mm |
| Radni tlak | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| Kontrolni tlak | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| Odobrenje | c UL us - Recognized (OL) |
| KC oznaka | KC-EMC |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU EMC direktivi prema EU direktivi o zaštiti od eksplozije (ATEX) prema EU RoHS direktivi |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK propisima za EMC prema UK EX propisima prema UK RoHS propisima |
| Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU | EPL Gc (GB) |
| Zaštita od eksplozije | Zona 2 (ATEX) Zona 2 (UKEX) |
| ATEX kategorija plina | II 3G |
| Vrsta zaštite od paljenja Ex plin | Ex ec IIC T4 Gc X |
| Temperatura okoline Ex | -5 °C ≤ Ta ≤ + 50 °C |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 0 - nema izloženosti koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | -5 °C...50 °C |
| Težina proizvoda | 150 g |
| Električni priključak | M8 Utikač |
| Vrsta montaže priključna ploča | s prolaznim provrtom |
| Priključak za kontrolni zrak 12/14 | M5 |
| Kontrolni priključak za ispušni zrak 82/84 | M5 |
| Pneumatski priključak 1 | M7 G1/8 |
| Pneumatski priključak 2 | M7 G1/8 |

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------|-------------------|
| Pneumatski priključak 3 | M7 G1/8 |
| Pneumatski priključak 4 | M7 G1/8 |
| Pneumatski priključak 5 | M7 G1/8 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal spojne ploče | Lijevani aluminij |