


Linearni portal YXCL-2

Broj artikla: 8024300

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-----------------------------------|--|
| Potrebna ravnost prigradnih ploha | 0,1 mm/m |
| Položaj ugradnje | vodoravno |
| Konstruktivna struktura | Linijski portalni sustav s električnim i pneumatskim pogonskim modulima |
| Trajanje uključenosti | 100 % |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura ležaja | -20 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 90 % |
| Temperatura okoline | 5 ... 45 °C |
| Interval održavanja | 2.500 km |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material adapter plate | Eloksirani aluminij Obloženi čelik |
| Material mounting bracket | visokolegirani čelik, nehrdajući |
| Material energy chains | PA ojačan |