


Linearni portal YXCL-4

Broj artikla: 8024302

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Potrebna ravnost prigradnih ploha	0,1 mm/m
Položaj ugradnje	vodoravno
Konstruktivna struktura	Linijski portalni sustav s električnim i pneumatskim pogonskim modulima
Trajanje uključenosti	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Temperatura okoline	5 ... 45 °C
Interval održavanja	2.500 km
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material adapter plate	Eloksirani aluminij Obloženi čelik
Material mounting bracket	visokolegirani čelik, nehrdajući
Material energy chains	PA ojačan