

Trodimenzionalni portal YXCR-4

Broj dijela: 8024306

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Potrebna ravnomjernost površina uzgoja	0.1 mm/m
Potreban paralelizam uzgojnih površina	0.1 mm/m
Položaj montaže	horizontalno
Konstruktivna struktura	Sobni portalni sustav s električnim i pneumatskim pogonskim modulima
Radnog ciklusa	100%
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 90 %
Temperatura okoline	5 °C...45 °C
Interval održavanja	2500 km
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal adapterske ploče	Anodizirani aluminij Čelik, obložen
Materijal nosača za montažu	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni energetski lanci	PA ojačan