

P priključna letva VABM-B10-25-N12-2-P53

Broj artikla: 8026228

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Mjera rastera | 27,5 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. broj ventilskih mjesta | 2 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Težina proizvoda | 258 g |
| Vrsta pričvršćenja | s kutnikom za pričvršćenje |
| Pneumatski priključak 1 | 1/2 NPT |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material manifold | Aluminijska legura za gnječenje |