

P priključna letva VABM-B10-25-N12-5-P53

Broj artikla: 8026231

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	27,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mjesta	5
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	504 g
Vrsta pričvršćenja	s kutnikom za pričvršćenje
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Aluminijska legura za gnječenje