


P priključna letva VABM-B10-25-G12-4-P53-E

Broj artikla: 8026239

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	27,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mjesta	4
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	422 g
Vrsta pričvršćenja	s kutnikom za pričvršćenje
Pneumatski priključak 1	G1/2
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Aluminijska legura za gnječenje