

# Blok podnožja VABM-B10-25S-N38-3

Broj artikla: 8026271

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	27,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mjesta	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	579 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Pneumatski priključak 3	3/8 NPT
Pneumatski priključak 5	3/8 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Aluminijska legura za gnječenje