

Priključni blok VABM-B10-25E-N12-3-P3

Broj dijela: 8026289

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	27.5 mm
Položaj montaže	po želji
Maksimalni broj položaja ventila	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Težina proizvoda	960 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Priključak za upravljački zrak 12	1/8 NPT
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak 3	1/2 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura