

Blok podnožja VABM-B10-25S-G38-10-P3

Broj artikla: 8026305

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	27,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mjesta	10
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	1.321 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 3	G3/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Aluminijska legura za gnječenje