

Blok podnožja VABM-B10-30E-N34-8

Broj artikla: 8026374

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	32 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mjesta	8
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	4.665 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački zrak 12	1/8 NPT
Priključak, upravljački zrak 14	1/8 NPT
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak 3	3/4 NPT
Pneumatski priključak 5	3/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Aluminijska legura za gnječenje