


Linearni portal EXCT-15- -

Broj dijela: 8026575

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	15
Položaj montaže	okomito
Konstruktivna struktura	Linearni portal
Radni tlak	-0.95 bar...8 bar
Maksimalno ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	4.8 m/s
Točnost ponavljanja	±0,1 mm
Radnog ciklusa	100%
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 90 %
Razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	10 °C...40 °C
Maksimalna sila procesa u Z smjeru	100 N
Nazivno opterećenje s maksimalnom dinamikom	1.5 kg
Vrsta montaže	s učvršnim sklopom s proreznim maticama
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS